

PURITY C500 MinUp



Une technologie innovante de minéralisation pour les régions où l'eau est très douce

PURITY C500 MinUp est une cartouche spécifiquement conçue pour les régions où l'eau est très douce (dureté carbonatée $\leq 3^{\circ}\text{dH}$). Elle fonctionne en association avec le préfiltre PURITY C Quell ST qui assure la bonne diffusion des minéraux contenus dans la cartouche. La solution ainsi créée garantit la minéralisation continue de l'eau en dissolvant le calcium afin d'obtenir la dureté carbonatée souhaitée. Elle vous permettra de préparer un délicieux café à l'arôme riche et généreux.

En outre, ces deux produits sont dotés de la technologie de filtration par charbon actif de BRITA. Celle-ci filtre toutes les substances qui pourraient altérer le goût. L'eau filtrée possède ainsi la composition idéale pour préparer un café absolument parfait.

Les avantages pour vous

- Une solution spécialement conçue pour les régions où l'eau est très douce ($\leq 3^{\circ}\text{dH}$) afin d'obtenir un excellent café même lorsque l'eau est pauvre en minéraux
- Une meilleure extraction des arômes du café qui garantit un arôme riche et un goût équilibré
- Une minéralisation constante pendant toute la durée de vie du filtre garantissant des résultats de qualité toujours fiables
- L'augmentation du total des solides dissous contribue au bon fonctionnement des sondes de niveau d'eau dans les machines à café
- La technologie de filtration par charbon actif réduit les substances comme le chlore qui pourraient altérer le goût et l'arôme du café
- Un modèle de tête de filtre unique pour toutes les cartouches de la gamme PURITY C, avec un système de remplacement rapide, une poignée de verrouillage innovante et une vanne de rinçage intégrée qui en simplifient l'usage



Application BRITA Professional Filter Service

L'application Filter Service est l'assistant qu'il vous faut. Cet outil unique et complet vous aide à déterminer le type et la taille de filtre en fonction de vos besoins précis. Il offre des conseils d'installation détaillés aux techniciens de maintenance, calcule la date de remplacement des cartouches, et réserve encore bien d'autres capacités innovantes.


Téléchargez-la gratuitement sur



Ou rendez-vous sur <https://professional.brita.net/app>

Technologie de filtration complète

- 1 Préfiltration**
Un premier filtre retient les grosses particules.
- 2 Minéralisation**
PURITY C500 MinUp libère le carbonate de calcium d'origine naturelle afin de développer pleinement le goût et l'arôme du café.
- 3 Charbon actif**
Toute l'eau est filtrée à l'arrivée grâce à la technologie de charbon actif qui en retire les substances susceptibles d'avoir un effet négatif sur le goût et l'arôme.
- 4 Filtration fine**
À la fin du processus de filtration, un micro-filtre retient toutes les particules fines.



Qualité et sécurité



Qualité de l'eau optimale

Qualité de l'eau exceptionnelle et constante: sans substances altérant le goût et l'arôme

Sécurité du produit maximale

Prévu pour un fonctionnement optimal et une utilisation sûre

Facile à utiliser

Le fonctionnement est très simple

La qualité alimentaire des produits BRITA Professional Filter est contrôlée et validée par des instituts indépendants.



*s'applique à tous les matériaux en contact avec l'eau

Système de minéralisation

Technologie	Minéralisation PURITY C MinUp	Décarbonatation PURITY C Quell ST
	Dureté carbonatée à l'arrivée	Dureté carbonatée de l'eau minéralisée
Effet de la minéralisation	1°dH	-2°dH
	2°dH	-3°dH
	3°dH	-5°dH

Tête de filtre PURITY C (le by-pass du PURITY C Quell ST et du PURITY C MinUp doivent être fixés à 0 %)

Capacité ¹	PURITY C500 MinUp	PURITY C300 Quell ST	PURITY C500 Quell ST	PURITY C1100 Quell ST
	30.000 l	8.333 l	14.167 l	23.960 l

Détails du fonctionnement du PURITY C500 MinUp

Pression en service	2 bars à 8,6 bars
Température de l'eau à l'entrée	4 à 30 °C
Débit nominal	20 l/h
Perte de pression au débit nominal	0,1 bar
Dimensions (L/P/H) avec la tête de filtre	144/144/557 mm
Poids (sec/humide)	7,6/10,1 kg
Raccords d'entrée et de sortie d'eau	G3/8 po ou John Guest 8 mm
Position de fonctionnement	Verticale uniquement
Cartouches et têtes de filtre	Référence
PURITY C500 MinUp	1035801 (Pack 1)
PURITY C Quell ST C300	102826 (Pack 1)
PURITY C Quell ST C500	1002045 (Pack 1)
PURITY C Quell ST C1100	1012446 (Pack 1)
Tête de filtre 0 % G3/8"	1002949 (Pack 1), 297177 (Pack 20)
Tête de filtre 0 % John Guest 8 mm	1002942 (Pack 1), 297176 (Pack 20)
Accessoires	Référence
Clapet anti-retour G3/8"	1000639 (Pack 3)
Clapet anti-retour John Guest 8 mm	292069 (Pack 1)
Test de dureté carbonatée	710800
Compteur volumétrique BRITA 10 - 100	1033041

Pour les ensembles de flexibles adaptés de notre gamme complète FlexConnect ainsi que d'autres accessoires, veuillez consulter nos tarifs.

Remarques	¹ Les valeurs de capacité ont été testées et calculées en fonction d'un usage et de conditions de fonctionnement normaux avec une eau à la dureté carbonatée de $\leq 3^{\circ}$ dH. En raison des influences extérieures (p. ex., différents types de machine), les résultats réels peuvent varier.
-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'eau utilisée à l'arrivée doit avoir une dureté carbonatée de $\leq 3^{\circ}$ dH pour éviter une minéralisation excessive et le risque de formation de calcaire dans la machine à café utilisée en aval.

La cartouche ne doit pas être utilisée en association avec un adoucisseur.

Seule de l'eau potable d'un point de vue réglementaire est autorisée pour l'alimentation des filtres BRITA.

Pour plus d'informations, veuillez contacter:

BRITA France SARL

52 boulevard de l'Yerres | 91030 EVRY Cedex | France
Tél.: +33 1 69 11 36-40 | Infopro@brita.net | www.brita.fr

BRITA Wasser-Filter-Systeme AG

Gasmatt 6 | 6025 Neudorf / LU | Suisse
Tél.: +41 41 932 42-30 | Fax: +41 41 932 42-31 | info-ppd@brita.net | www.brita.ch

BRITA GmbH | Pays-Bas, Belgique, Luxembourg

Kanaaldijk Noord 109 G | 5642 JA Eindhoven | Pays-Bas
Tél.: +31 40281 39-59 | Fax: +31 40281 84-36 | info@brita.nl | www.brita.nl | www.brita.be

Siège social: BRITA SE

Heinz-Hankammer-Straße 1 | 65232 Taunusstein | Allemagne
Tél.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033 | info@brita.net | www.brita.net

Programme de recyclage BRITA

La protection de l'environnement et le recyclage font partie intégrante de la philosophie d'entreprise de BRITA. Dès 1992, nous avons lancé un programme de recyclage pour nos cartouches filtrantes: le premier de notre secteur. Notre usine basée à Taunusstein, en Allemagne, s'occupe aussi bien des cartouches des professionnels que de celles des particuliers. Selon la cartouche, entre 80 et 99 % des composants réintègrent le circuit de valorisation.



Pour en savoir plus sur le programme de recyclage BRITA:
brita.fr/recycling-professional